



## AL PASCIA' CURVY MAHOGANY 02 - REVERSE CALABASH

Cod. Al Pascia' D743

EUR 159,00 / taxfree 130,33

### SPECIFICHE TECNICHE

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Lunghezza           | 108 mm / 4.25 inch |
| 2. Altezza fornello    | 47 mm / 1.85 inch  |
| 3. Diametro esterno    | 44 mm / 1.73 inch  |
| 4. Diametro interno    | 22 mm / 0.87 inch  |
| 5. Profondità fornello | 38 mm / 1.50 inch  |



Peso 53.00 gram / 1.87 oz

#### Filtro

**NO**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Condizione | Nuovo                                   |
| Nazione    | Italia                                  |
| Marca      | Al Pascià                               |
| Modello    | Army mount, Chubby,<br>Reverse Calabash |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Finissaggio         | Liscia    |
| Forma               | Diritta   |
| Materiale           | Radica    |
| Bocchino            | Acrilico  |
| Ornamento           | Acrilico  |
| Sacchetto originale | Al Pascià |
| Scatola originale   | Al Pascià |



### CARATTERISTICHE

Produzione italiana - flock in acrilico

Fatta in radica

La pipa viene consegnata in confezione regalo

*Questa pipa è una reverse calabash di dimensioni compatte, realizzata in radica di erica arborea (anche le versioni colorate sono in radica). Nonostante la lunghezza ridotta, il fornello è generoso e consente fumate più lunghe. Smontando il bocchino, si può notare che il cannello è cavo, il che costituisce il sistema reverse calabash.*



*Questa camera di espansione permette al fumo di espandersi, riducendo il calore e depositando l'umidità, garantendo fumate fresche e asciutte anche in una pipa di dimensioni contenute.*

*Il bocchino non si smonta come in una pipa tradizionale, girando il perno e sfilandolo, ma si rimuove spostandolo semplicemente su e giù, grazie alla forma conica del perno. Per rimontarlo, basta reinserirlo e applicare una leggera pressione. La pulizia è molto semplice: alla fine della giornata o dopo ogni fumata (a seconda delle preferenze personali), basta smontare il bocchino e pulire l'interno della camera di espansione con un semplice fazzolettino di carta. Grazie alla ampia foratura conica, non ci sono parti inaccessibili o difficili da pulire.*

*Un'altra caratteristica interessante di questa pipa è che i bocchini sono intercambiabili. In caso di perdita o rottura, non sarà necessario separarsi dalla pipa per inviarla in laboratorio e rifare il bocchino: basterà acquistarne uno nuovo. È disponibile anche un bocchino allungato, acquistabile separatamente, che trasformerà la vostra pipa in una churchwarden.*

*Per la sua semplicità nella gestione della fumata e nella manutenzione, questa pipa è particolarmente adatta anche per i principianti. Grazie alla facilità di utilizzo e alla pulizia semplice, rappresenta una scelta ideale per chi si avvicina al mondo del fumo di pipa.*